


RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.12.06







导体位数	N	5
间距	P	1.0±0.1
总间距	PT	4.0±0.12
总长度	L	20±2
边缘宽度	M	1.0±0.12
总宽度	W	6.0±0.12
线口长度	S1	3±0.5
线口长度	S2	3±0.5
补强板长度	B1	4±1.0
补强板长度	B2	4±1.0
接插端厚度	T1	0.3±0.03
线身厚度	T2	0.12±0.03
线口倾斜度	A	≤0.3
冲孔倾斜度	B	≤0.5
补强板厚度		0.225
补强板颜色		蓝色
上绝缘胶		0.043/印字20624
下绝缘胶		0.043/白色

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: 1.0-5-20-A-3344

TITLE: FFC 1.0mm间距 05P L=20mm A型 金手指3x3 补强板4x4 同面 镀锡

APPD	Chen ZhiQiang
CHKD	Liu Wei
DRAW	Chen HongJiang
DATE	2025.12.06

XFCN兴飞连接器
0769-82001899
www.xfconn.com

DWG NO: /

VIEW		
SCALE	SHEET	REV
NONE	1/1	A1