



ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE










H
4.3
4.5
4.8
5.0
.....
18.0

T S – 1 0 0 2 S – □ □ □ □ □ C

高度:
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
.....


力度:
16:160g
26:260g



主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

CUSTOMER COPY

TITLE: TACT SWITCH

PAR	TS-1002S-XXXC	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A