



RoHS








焊盘尺寸：




电路图：




开关特性：

1、性能：

电流规格：100mA，50VDC

接触电阻：100mΩ Max

绝缘电阻：100MΩ

使用寿命：1000次

操作力：500gf Max.

使用温度：-40°C~80°C

2、焊接要求：

回流焊：250度，5秒

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 密封膜 | 聚酰亚胺 | 1 | 可选 |
| 5 | 端子 | 磷铜镀金 | 16 | |
| 4 | 开关座 | PPS UL94-V0 | 1 | 黑色 |
| 3 | 动簧片 | 铍铜镀金 | 8 | |
| 2 | 推柄 | PA46 UL94-V0 | 8 | 白色 |
| 1 | 开关盖 | PPS UL94-V0 | 1 | 黑色 |

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC | |
|---|---|
| BASIC DIMENSION | TOLERANCE |
| x.x | ±0.10 |
| x.xx | ±0.05 |
| x.xxx | ±0.05 |
| ANGLES | ±3° |

SHENZHEN FUGANG TECHNOLOGY CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| DSND | L B | 2026.10.14 | TITLE:1.27 拨码开关 |
| CHKD | Y H C | 2026.10.14 | PART NO:FG-127DSHP08 |
| APVD | L P J | 2026.10.14 | |

UNIT:mm | SCALE:1:1 | SIZE:A4 | SHEET:1/1