


RoHS






焊盘尺寸：



电路图：



开关特性：

1、性能：

电流规格：100mA，50VDC

接触电阻：100mΩ Max

绝缘电阻：100MΩ

使用寿命：1000次

操作力：500gf Max.

使用温度：-40°C~80°C

2、焊接要求：

回流焊：250度，5秒

序号	名称	材质	数量	备注
6	密封膜	聚酰亚胺	1	可选
5	端子	磷铜镀金	10	
4	开关座	PPS UL94-V0	1	黑色
3	动簧片	铍铜镀金	5	
2	推柄	PA46 UL94-V0	5	白色
1	开关盖	PPS UL94-V0	1	黑色

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC	
BASIC DIMENSION	TOLERANCE
x.x	±0.10
x.xx	±0.05
x.xxx	±0.05
ANGLES	±3°

SHENZHEN FUGANG TECHNOLOGY CO.,LTD

DSND	L B	2026.10.14	TITLE: 1.27 拨码开关
CHKD	Y H C	2026.10.14	PART NO:FG-127DSHP05
APVD	L P J	2026.10.14	

UNIT:mm | SCALE:1:1 | SIZE:A4 | SHEET:1/1