


RoHS Compliant


REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		







1.材料
A.主体：LCP，黑色，白色，UL 94-V0；
B.端子：H65铜，电镀刷金；
C.外壳：不锈钢，镀全镍；
2.主要特性
A.电压等级：20V AC；
B.电流：3A；
C.工作温度：-40° c~85° c；
3.电气要求：
A.接触电阻:40mΩ Max,(初始),50mΩ Max。(最后)；
B.电压：100V AC 1分钟；
C.绝缘电阻：100MΩ min。DC 500v；
4.机械性能：
A.插入力：5~20N。（从1~3,000次）；
B.拔出力：8~20N。（从1~1,000次）；
6~20N.（从1,001~3,000次）；
C.耐久性寿命：3,000次；









X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°	
.XXX ±0.05		FINISH
		Q'TY

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPROOUCED. COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

广东创粤科技有限公司

TITLE: TYPE-C 6P 5.1 两脚沉板1.6 端子长1.0

APPD:

CHKD:

DR:

DWG NO.: TYPE-C-6P-R1.6H5.1-05807

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A1