


RoHS Compliant

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		





RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F
1.2端子：H65铜，T=0.2mm；镀金，焊脚镀锡
1.3外壳：SPCC，T=0.30mm；表面镀镍

2.主要特性：
2.1额定电流：2A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试: 100V AC
2.5沾锡性：温度245±10℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
耐久前整体拔出力: 0.8kgf MIN
耐久后整体拔出力: 0.6kgf MIN
2.7工作温度：－25℃～+80℃

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS	深圳市创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	mm	
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°	MAT'L	TITLE: TYPE-C 6PIN 180度插板DIP母座 高度H=17.5MM
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD: DWG NO.: TYPE-C-6P-H17.5-13024
		Q'TY	CHKD: SCALE 1/1 SHEET 1/1 REV. A1
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD