产品承认书

RoHS HF

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商
Supplier: 惠州市长瑞智造电子有限公司

品　　名
Product Name: 环形电感

规格型号
Type: T044-125-22uH±15%(Z6103)

长瑞料号
CRnumber: Z6303

客户名称
Customer:

客户料号
Number:

客户描述
Description:


客户确认 Customer confirmation			供应商确认 Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval
			尤标	夏欢	

惠州市长瑞工贸有限公司（Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.）
惠州市长瑞智造电子有限公司（Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.）
Web:www.changereal.cn/Tel:0752-2280100/Fax:0752-2280130
销售服务(Sales service):
地址(Add): 惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼

■变更履历表Change of resume

版本 version	日 期 Date	变更内容及原因 Change Content and Reasons	拟制 Fiction	批准 Approval
V1.0	2024-08-08	1.新制作/发行	尤标	夏欢

■外观尺寸 Dimensions



备注：1、产单漆包线顺绕，卧式出脚，底部贴φ11 绝缘垫片，需含浸。

尺寸规格 单位 mm	A	B	C	D	E
	13.5max	8.0max	4.0±1.0	7.0ref	0.7±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	1-2	22uH±15%	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
2	直流电阻 DC Resistance	1-2	≤20mΩ	at25℃/TH2512B
3	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-CORE	100MΩmin	500VDC / ZX9320S-4
4	匝间耐压 Interturn withstand voltage	1-2	无击穿，无打火，无波形异常	1.2KV/2882A-5
5	饱和电流 Isat	1-2	L≥60%L0	2A/ZX1373X-12A
6	温升电流 Irms	1-2	△T≤40℃	5A/ZX1373X-12A

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	铁硅铝T040-125
线材 Wire	N1（1-2）: QA-1/155Φ0.7mm本色
圈数 Number of turns	17.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	铁硅铝 T040-125	/	BOLUO County F CHENXING Electronic Technology Co., Ltd.	
2	漆包线 wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD.	E355168
		QA-X/155	155℃	NINGBO JINTIAN NEW MATERIAL CO.. LTD	E227047
3	凡立水 Varnish	JX-1150(A)	/	YUEYANG GREEN Technology Co., Ltd.	E303754
4	锡	Sn-0.7Cu	/	Guangdong ZHONGSHI Metal Co., Ltd.	
5	绝缘垫片 base	CY30*/PET	125℃	JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO LTD	E212271

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-40℃~125℃。Working temperature:-40℃~125℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality:

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。

Shape and size reference drawing。

4.包装方式 Packaging：

1、内包装：珍珠棉 the inner packing: EPE packing


2、外包装：纸箱 the outer packing: carton

3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector

■测试报告 The test report

测试报告

规格型号	T040-125-22uH±15%
客户料号	
生产批次	
交货日期	
交货数量	



检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）		
检验项目	试验条件及性能要求	实际结果	检验结果
1.外观	引脚光亮	符合要求	合　格
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%	符合要求	合　格

尺寸

类目	A	B	C	D	E				
要求	13.5max	8.0max	3.0±1.0	7.0ref	0.7±0.1				
1	12.4	7.2	3.1	6.2	0.68				
2	12.5	7.1	3.1	6.1	0.68				
3	12.4	6.9	3.0	6.0	0.68				
4									
5									

单位：mm	检验结果：合格

测试数据

序号	电感量 L	直流电阻				
标准	22uH±15% 1KHz,0.25V，100Ω	≤20mΩ				
1	21.9	14.7				
2	22.0	14.7				
3	21.8	14.6				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

结论	合格	备注	

检验员：冯丽