








15091 - S 1 xxx W 41 P

- WAFER系列
- SOCKET
- 1 row
- 002:2P
  003:3P
- White
- PE-bag

孔位	A-mm	B-mm
2Y	8.10	3.96
3Y	12.06	7.92
4Y	16.02	11.88
5Y	19.98	15.84
6Y	23.94	19.80
7Y	27.90	23.76
8Y	31.86	27.72
9Y	35.82	31.68
10Y	39.78	35.64
11Y	43.74	39.6
12Y	47.70	43.56
13Y	51.66	47.52
14Y	55.62	51.48
15Y	59.58	55.44
16Y	63.54	59.40

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):7A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.015Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1500VAC/min

材料 (Material)

1.基座：PA66 94V-0(2)

RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

DESIGN TAN 2026.10.14	TITLE				
CHECKED ZHANG 2026.10.14	PART NO. 15091-S1xxxW41P				
SIZE A4	APPROVAL TOM 2026.10.14	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1