产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商
Supplier: 惠州市长瑞工贸有限公司

品　　名
Product Name: 共模电感

规格型号
Type: T6X3X3-45uH±30%(CR1018)

长瑞料号
CRnumber: CR1018

客户名称
Customer:

客户料号
Number:

客户描述
Description:


客户确认 Customer confirmation			供应商确认 Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval
			尤标	夏欢	

惠州市长瑞工贸有限公司（Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.）
惠州市长瑞智造电子有限公司（Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.）
Web:www.changereal.cn/Tel:0752-2280100/Fax:0752-2280130
地址(Add): 惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼

■变更履历表Change of resume

版本 version	日 期 Date	变更内容及原因 Change Content and Reasons	拟制 Fiction	批准 Approval
V1.0	2024-7-18	1.新制作/发行	刘珊萍	夏欢

■外观尺寸 Dimensions



备注：1、产品漆包线与三层绝缘线并绕,线包置于 BASE 的中心位置不可倾斜；
2、点黑色胶固定进出线和底座；
3、三层绝缘线熔损位置不可以超出底座侧面的 3/4；
4、产品需含浸；

尺寸规格	A	B	C	D	E	F	G
mm	9.0max	6.0max	10.5max	3.3±0.5	4.0±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-4)=L(2-3)	45uH±30%	at25℃,1KHz,0.25V,30Ω/ ZX1085BX
2	直流电阻 DC Resistance	R(1-4)=R(2-3)	≤50mΩ	at25℃/TH2512B
3	电感平衡 Induced balance	|L(1-4)-L(2-3)|	≤2uH	at25℃,1KHz,0.25V,30Ω/ ZX1085BX
4	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-CORE, COIL-COIL	100MΩmin	500VDC / ZX9320S-4
5	高压测试 HI-POT	COIL-CORE COIL-COIL	500V AC 1000V AC	50HZ,5mA,3sec/ WB2670A

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	绿色镍锌T6*3*3 UI:2000
线材 Wire	N1(1-4): QA-X/155Φ0.3mm本色 N2(2-3): MIW-BΦ0.3mm黄色
圈数 Number of turns	7.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	绿色镍锌 UI:2000 T6*3*3	/	Dongguan Jianzhi Electronics Co., Ltd	
			/	Shenzhen Fu Siyuan Technology Co., Ltd	
2	漆包线 wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD	E355168
		2UEW-F	155℃	DONGGUAN YIDA NDUSTRY Co,LTD.	E344055
3	三层绝缘线 Triple Insulated Wire	MIW-B	130℃	Huizhou Huaying Electronic Technoiogy CO., LTD	E470559
		TKW-B	130℃	Shanghai Xiangxiang Electronics Co., Ltd	E308908
4	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd	
5	凡立水 Varnish	JX-1150(*)	130℃	Yueyang GREEN Technology Co., Ltd.	E303754
6	底座 Base	PM9823	150℃	SUMITOMO BAKELITE CO.,LTD	E41429
		T375HF	150℃	Chang Chun Plastics Co., Ltd	E59481

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-40℃~100℃。Working temperature:-40℃~100℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%.

3.外观质量 Appearance quality:

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。


Shape and size reference drawing。

4.包装方式 Packaging：

1、内包装：吸塑 the inner packing: skin packing

2、外包装：纸箱 the outer packing: carton

3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector



测试报告

尺寸									
类目	A	B	C	D	E	F	G		
要求	9.0max	6.0max	10.5max	3.3±0.5	4.0±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Min									
Max									
Average									
Judge									
单位：mm							检验结果：合格		

电性 （at25±2℃）						
序号	电感量 L	电感平衡	直流电阻	耐压 COIL-COIL		
标准	45uH±30% 1KHz,0.25V,30Ω	2uH MAX 1KHz,0.25V,30Ω	≤50mΩ	AC1000V 5mA,3sec		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Min						
Max						
Average						
Judge						
结论	合格		备注			

检验员：宁艳凤