
孔座



15091 - S 1 xxx W 40 P

- WAFER系列
- SOCKET
- 1 row
- 002:2P
  003:3P
- White
- PE-bag

孔位	A	B
2	5.8	2.0
3	7.8	4.0
4	9.8	6.0
5	11.8	8.0
6	13.8	10.0
7	15.8	12.0
8	17.8	14.0
9	19.8	16.0
10	21.8	18.0
11	23.8	20.0
12	25.8	22.0
13	27.8	24.0
14	29.8	26.0
15	31.8	28.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°	
适用线规 (Applicable Wires):AWG 28#~22#	
适用基板厚度 Applicable PCboard thickness):0.8mm~1.6mm	
额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC	
额定电流 (Current rating):2A	
接触电阻 Contact Resistance):≤0.01Ω	
绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ	
耐压 (Withstand Voltange):800V/min	
材料 (Material)	
1.**基座**：PA66 FV2	
2.**插针**： **黄铜**	

RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

DESIGN TAN 2026.10.14	TITLE 线对板连接器				
CHECKED ZHANG 2026.10.14	PART NO. 15091-S1xxxW40P				
APPROVAL TOM 2026.10.14	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1	
SIZE A4					