







TYPE 1




TYPE 2

技术指标：

1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
2、温度范围：-25℃~+85℃
3、额定电压：50V，AC,DC(等效）；
4、接触电阻：≤20MΩ；
5、绝缘电阻：≥500MΩ
6、耐压：500V，AC/minute.





PCB LAYOUT

15091 - P 1 xxx 2 x TP 33 P

- WAFER系列
- PLUG
- 1 row
- 010:10P, 012:12P
- 90° DIP
- W:White, S:Beige
- Tin plating
- PE-bag

PIN	尺寸（mm）	
	A	B
02P	1.50	4.50
03P	3.00	6.00
04P	4.50	7.50
05P	6.00	9.00
06P	7.50	10.50
07P	9.00	12.01
08P	10.50	13.51
09P	12.00	15.01
10P	13.50	16.51
11P	15.00	18.01
12P	16.50	19.52
20P	28.50	31.53

RoHS Compliant 2013/95/EC

Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE
.X ±0.10
.XX ±0.05
.ANGLE ±0.5°

DESIGN TAN 2026.10.14	TITLE 压接式连接器				
CHECKED ZHANG 2026.10.14	PART NO. 15091-P1xxx2xTP33P				
SIZE A4	APPROVAL TOM 2026.10.14	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1