











印制板开孔示意图

技术参数

间　距：1.5

温度范围：-25～+85℃

额定电压：250V AC,DC

额定电流：1.0A AC,DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ

耐　压：500V AC/minute

Pin	A	B	C
2	1.5	4.5	2.85
3	3.0	6.0	4.35
4	4.5	7.5	5.85
5	6.0	9.0	7.35
6	7.5	10.5	8.85
7	9.0	12.0	10.35
8	10.5	13.5	11.85
9	12.0	15.0	13.35
10	13.5	16.5	14.85
11	15.0	18.0	16.35
12	16.5	19.5	17.85
13	18.0	21.0	19.35
14	19.5	22.5	20.85
15	21.0	24.0	22.35
16	22.5	25.5	23.85

RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE
A	初版发行	Jack zhu	2026.03.19

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.20
.XX ±0.25
.XXX ±0.02
ANGLES ±5°

版本 (REV) A

制图 (DR):	Jack zhu 2026.03.19	品名(TITLE): 压接式连接器
审核 (CHKD):	Andy cai 2026.03.19	料号(PART NO): 15012-S1XXX7YMN00R
核准 (APPD):	Tom peng 2026.03.19	比例(SCALE) 1:1 / 单位(UNITS) mm / 张数(SHEET) 1 OF 1 / 图幅(SIZE) A4

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD