








平推钮（R）




电路图





高推钮（E）



PCB开孔

开关特性：

1、开关容量：25mA at 24VDC
2、绝缘电阻：100MΩ at 250VDC
3、接触电阻：50mΩ max
4、绝缘强度：500VAC /1min
5、操作力：1000gf max
6、电气寿命：2000次
7、适用温度：-20℃ to 70℃（无结冰）
8、焊接要求：
手工焊接：320° C不超过2秒.（30瓦烙铁max.）
波峰焊:260℃不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
9、开关出厂处于断开状态。

材料：

盖子:PBT塑料(红色或蓝色)
底座:PBT塑料（黑色）
操作杆:POM塑料(白色)
灌封胶:环氧树脂
端子:镀锡磷青铜,触点镀金3μ"（或整体镀金1μ"）
密封胶带:聚酰亚胺KAPTON

型号说明:

DA	E	-04	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	4位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

								拨码开关
								DP-DAE04
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
							1	4:1
审核								文章济美
工艺			批准			共 张 第 张		