


REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE





















PIN NO.	NAME
PIN 1	VCC
PIN 2	GND
PIN 3	RST
PIN 4	VPP
PIN 5	CLK
PIN 6	I/O
PIN 7	DAT0
PIN 8	MCMD
PIN 9	CARD DETECT Switch
PIN 10	GND




NOTES:
1.MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V_0,COLOR:BLACK.
CONTACT: COPPER ALLOYS.
COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.
2.PLATING:
UNDERPLATE: NICKEL.
CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.
SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.
3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE

定购须知：

SMPX1-SIS1-2000-A

1 无定位柱 / 2 有定位柱
1 外壳无孔 / 2 外壳有孔
0 正贴 / 1 反贴



RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

PART NO: SMPXX-SIS1-2000-A		MATERIAL:	广东国连电子有限公司 GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO.,LTD
LOT NO: XXX		FINSH:	
UNIT: mm	SIZE: A4	COLOR:	TITLE: SIM PUSH-PUSH卡座 1.9H有柱
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15	GENERAL ANGLE: X.X=±3.0° X.XX=±2.0°	DR: 杨 凯 0720'12	DWG NO: SMB5FW1812C9 REV: C/0
		CHK:	
		APP:	SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 2