
零件编号： 2213780067

Product Description： Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FlatLock Series, Right-Angle, Dual Contact, 0.90mm Height, 6 Circuits, Gold Plating



系列号： 221378

Status： Active

Product Category： FFC / FPC Connectors

Documents and Resources

图纸

2213780067_sd.pdf

3D 模型和设计文件

STEP AP242

SOLIDWORKS

Creo

2213780067.dxf

规格

2213789200-SPK-201.pdf

2213780001-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	per SJ/T 11365-2006
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

合规声明

- EU RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

行业文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

关注物质
- PFAS

欧盟 RoHS 合格证书

附加信息

产品详情

一般

状态	Active
类别	FFC / FPC Connectors
系列	FlatLock
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FlatLock Series, Right-Angle, Dual Contact, 0.90mm Height, 6 Circuits, Gold Plating
触点类型	Dual
产品名称	Easy-On
UPC	198282199489

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Back Flip
回路数（已载入）	6
颜色-树脂	Black
接触部位	Dual
耐用性(插拔次数) - 最多次数	15
插配长度	0.90mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Gold
材料 - 终端电镀	Gold
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer (LCP)
净重	26.452/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	No
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	No
间距 - 插配接口	0.50mm

PCB 极性	Yes
可堆叠的	No
运行温度范围	-40° to +105° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

说明	零件编号
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC/FPC Jumpers	15078