


REV	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A			


SCALE:1/2



Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2*2	6.90	3.00
2*3	9.90	6.00
2*4	12.90	9.00
2*5	15.90	12.00
2*6	18.90	15.00
2*7	21.90	18.00
2*8	24.90	21.00
2*9	27.90	24.00
2*10	30.90	27.00
2*11	33.90	30.00
2*12	36.90	33.00








Specifications:


Contact resistance:≤10mΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ
Rated voltage:250V AC DC
Rated current:5.0A AC DC
Withstand Voltage: 1000V AC/minute
Temperature Range:−25℃～ +85℃
Housing: PA66 UL94V−0,,BLACK

ORDER INFORMATION:

A3001Y−2**−A7K−P

- PART No.
- No.OF CIRCUITS: 201~212
- PLASTIC MATERIAL: A76K=PA66(BLACK)
- PACKAGING: P=PE





浙江创都电子科技有限公司			料号编码：A3001Y-2**-A7K-P
GENERAL TOLERANCE		USE: CUSTOMER	PART NO.: CAX-MX3.0-2S07Y-GK
X. ±0.50	X. ±5°	APPD:	模号：GK
X.X ±0.30	X.X ±2°	CHKD:	
X.XX ±0.20	X.XX ±1°	DR:	SCALE 1 : 1 / SHEET 1 / 1
	UNITS: mm		