



日期	修改者	摘　要	版 本












P.C.B SOLDER LAND DIMENSION

开关电路构成	第一动作	第二动作
		

CIRCUIT DIAGRAM

G	盖板	不锈钢	镀镍
F	外膜	铁氟龙	白色
E	弹片2	不锈钢	镀银
D	内膜	铁氟龙	灰色
C	弹片1	不锈钢	镀银
B	底座	LCP	白色
A	端子	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂

3					
2					
1		1-80±30 2-250±50	1-0.25±0.1 2-0.40±0.1	30万次以上	
序号	型号	按力(g)	行程(mm)	寿命	服从规格

绘图 (DRAW)		未标注公差尺寸 METRIC　TOLERANCE .0　±0.30 .00　±0.20 .000　±0.10		模号：AX	PART NO	CAX-TS0169A-H090-L2D-AX			创都 电子
校对 (CHECK)			图 档：(DWG ID)	成品图	时间：TIME	2024.04.26	页 次：(PAGE)	1/1	
核准 (APPR)			投影法：(PROJECT)	材 质：(MATERIAL)	比 例：(SCALE)	FIT	单 位：(NUITS)	mm	版 本：(REV)	A0	