









A—A SECTION















P.C.B 布局

焊料俯视图


主要技术性能

1. 额定电负荷 ： DC 20V 10A;
2. 接 触 电 阻： ≤30mΩ;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐 压： AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-30N;
6. 寿 命： 5,000次。
7. 温度范围： -25～80℃。

中心针		
2.0	2.5	3.0



电路原理图



编号	名称	数量	材料	备注
5	外壳	1	黄铜 T=0.30	镀镍
4	端子	2	磷铜 T=0.25	镀铜锡
3	PIN	1	黄铜	镀银
2	弹片	1	磷铜 T=0.30	镀银
1	座	1	高温热塑性 PA9T	黑色

Tolerance
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
Angle ±3.0°

型号名称: 直流电源插座

型号: CAX-DC-052-3.0-10A-XF

比例: 1:1

图幅: A4

页 1/1

单位:mm

浙江创都电子科技有限公司

绘图:

校对:

批准:

日期:

档案:

模号：XF