












安装孔示意图



电路示意图







技术要求：

1. 开关参数：2A 250VAC；5A 125VAC
2. 操作温度：-25℃~+85℃
3. 接触电阻：≤0.02Ω
4. 绝缘电阻：≥1000MΩ(Min)DC500V
5. 耐压:
   极与极(P-P):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
   极与壳(P-H):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
6. 操作力：4±1N
7. 电气寿命：１００００次

01	--	第一次出图			2024.12.09
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)	绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)	钮子开关规格书		功能 (Function)	ON-OFF	
PART NO：CAX-MTS101YB-10.7JL			模号：JL		批核 (APP. BY)
柄型	YB	比例 (SCALE) NTS(见标注)	日期 (DATE)	2024.12.09	日期 (DATE)
公差除特别要求外，均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)					

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司