









A—A SECTION















P.C.B 布局

焊料俯视图

主要技术性能

1. 额定电负荷 ： DC 20V 10A;
2. 接 触 电 阻： ≤30mΩ;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐 压： AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-30N;
6. 寿 命： 5,000次。
7. 温度范围： -25～80℃。

中心针		
2.0	2.5	3.0



电路原理图					
1	5	外壳	1	黄铜 T=0.30	镀镍
2	4	端子	2	磷铜 T=0.25	镀铜锡
	3	PIN	1	黄铜	镀银
	2	弹片	1	磷铜 T=0.30	镀银
	1	座	1	高温热塑性 PA9T	黑色
	编号	名称	数量	材料	备注

Tolerance	型号名称: 直流电源插座			绘图:
X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	型号: CAX-DC-052-2.5-10A-XF			校对:
	比例: 1:1	图幅: A4	页 1/1	批准:
				日期:
单位:mm	浙江创都电子科技有限公司			档案: 模号：XF