


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1











主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐 压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力：3～20N;
6. 寿 命：5,000次。

电路原理图

PJ3025	PJ3025-1	PJ3025-2	PJ3025-3
			

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
9		弹簧	2	碳素钢丝	D.CuSn
8		4#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.NiAg
7		盖 板	1	PBT工程塑料	黑 色
6		2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.3mm	D.NiAg
5		3#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.NiAg
4		5#簧片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.NiAg
3		1#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.NiAg
2		基 座	1	PBT工程塑料	黑 色
1		轴 套		H59（Y）黄铜棒 ⌀=6mm	D.Ni

浙江创都电子科技有限公司

单 位	绘 图	
MM	核 对	
比 例	核 准	
1：1	日 期	

PART NO： CCAX-PJ-3025C-5P-AY

模号： AY

Φ3.5系列耳机插座