
















Function choice:
功能选择：

NO.	specification 产品规格	function 功能	diagram 简图
01	KL-D101	ON OFF	1 2
02	KL-D102FS	ON ON	1 2
03	KL-D103	ON OFF ON	0 1 2
04	KL-D123	(ON) OFF (ON)	0 1 2
05	KL-D111	(ON) OFF	1 2
06	KL-D112	ON (ON)	1 2
07	KL-D123W	(ON) OFF ON	0 1 2

Specification:
技术要求：
1.Rated Load(额定负载):16(10)A 250VAC,20(12)A 125VAC
2.Temperature Range(操作温度):-25℃--+85℃
3.Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4.Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5.Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6.Operating Force(操作力):2--15N
7.Life(寿命):20000 times
8.material(材料):bakelite(电木)and copper alloy(铜合金)
9.Protection level(防护等级):IP67

未注公差（±）			
角度			
等级	A级	B级	C级
0～4	0.04	0.08	0.15
4～16	0.07	0.12	0.20
16～64	0.10	0.20	0.32
64～250	0.20	0.30	0.50

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
柄型	YBB			
审核				
工艺				
标准化				
批准				

防水钮子开关

PART NO：

CAX-KL-D102FS-YBB-20.9JL

模号：JL

A

第 张 共 张

浙江创都电子科技有限公司

制图 描图 幅面