







电路原理示意图
(Circuit diagram)




开关安装面板
(Switch panel hole dim.)




Specification(技术要求):

1. Rated Load(额定负载):2A 250VAC;5A 125VAC
2. Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
3. Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4. Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5. Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6. Operating Force(操作力):2--15N
7. Life(寿命):50000 times
8. material(材料):胶木 and Cu/Ep Ag(黄铜镀银)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 第一次出图 | | | 2024.12.12 |
| 版次 (REV.) | 参考 (REF.) | 描述(DESCRIPTION) | 绘图 (DRAW BY) | 批核 (APP. BY) | 日期 (DATE) |
| 名称 (NAME) | Toggle Switch Specifications(钮子开关规格书) | | 功能 (Function) | See above (见上述) | |
| PART NO | :CAX-MTS103YB-10.9JL | | 模号：JL | 批核 (APP. BY) | |
| 柄型 | YB | 比例 (SCALE) NTS(见标注) | 日期 (DATE) 2024.12.12 | 日期 (DATE) | |
| 公差除特别要求外，均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm) | | | | | |

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司