


RoHS
REACH





PCB线路板图





电路图





A	H（高度）
Ø6.8	4.3
Ø6.8	4.5
Ø6.7	5
Ø6.7	5.5
Ø6.7	6
Ø6.6	6.5~7.5
Ø6.5	8~9.5
Ø6.2	10~20

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量
1	按　钮	PPA		1
2	盖　板	铁	镀铜锡	1
3	簧　片	高精铜	复　银	1
3	簧　片	不锈钢		1
4	接线片	铜	镀　银	1
5	底　座	PPA		1

性能	
额定规格	DC12V/50mA
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 电 压	AC250V/min
动 作 力	100/180/250g

未注尺寸公差（mm）		设　计	
.X	±0.20	审　核	
.XX	±0.10	标准化	
.XXX	±0.01	批　准	

图面	A4
单位	MM
比例	
重量	
页码	1/1
版次	A/0

TACT SWITCH

CAX-TS1103S-12x12x4.3S-260

浙江创都电子科技有限公司