



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1


线路板开孔尺寸












主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐 压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力：3～20N;
6. 寿 命：5,000次。

电路原理图



序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
4		4#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
3		2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2		1#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
1		基 座	1	PBT工程塑料	配色

浙江创都电子科技有限公司

单 位	绘 图	
MM	核 对	
比 例	核 准	
1：1	日 期	2006年06月18日

PART NO： CAX-PJ-3013-AY

模号：AY.

Φ3.5系列耳机插座