



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

线路板开孔尺寸










电路原理图



主要技术性能

1.额 定 负 荷: DC30V 0.5A

2.接 触 电 阻：≤0.03Ω;

3.绝 缘 电 阻：≥100MΩ;

4.耐　　压：AC500V(50Hz)/min;

5.插　拔　力：3～20N;

6.寿　　命：5,000次。

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
4		3#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
3		2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2		1#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
1		基座	1	PBT工程塑料	黑色

浙江创都电子科技有限公司

单位	绘图	
MM	核对	
比例	核准	
1：1		
	日期	

PART NO：CAX-PJ-3013A-5P-AY

模号：AY

Φ3.5系列耳机插座