











电路原理示意图



安装孔示意图







SPDT：(ON)-OFF-(ON)

技术要求：

1. 规格:2A 250VAC, 5A 120VAC
2. 操作温度:-25℃--+85℃
3. 接触电阻:≤0.02Ω
4. 绝缘电阻:≥1000MΩ
5. 耐压:AC1500V/min
6. 扭柄换向力:2--15N
7. 寿命:10000次

未注公差(±)			
等级	A级	B级	C级
0～4	0.05	0.10	0.20
4～16	0.08	0.15	0.30
16～64	0.12	0.25	0.50
64～250	0.25	0.40	0.80

序号	代号	零件名称	数量	材料	借用	备注
14	CT10.MTS202.008	扭柄	1	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
13	CT10.MTS202.007	弹簧	1	锰钢 d=0.25mm	借 MTS202	
12	CT10.MTS202.009	螺杆	1	Cu Ep/Ni	借 MTS202	
11	CT10.MTS202.011	螺母	2	Cu Ep/NI	借 MTS202	
10	CT10.MTS202.013	垫片	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	借 MTS202	
9	CT10.MTS202.012	垫圈	1	Fe/Ep NI t=0.6mm	借 MTS202	
8	CT10.MTS203.005	轴	1	Fe/Ep Ni		
7	CT10.MTS203.004	盖板	1	不锈钢 t=0.4mm		
6	CT10.MTS202.005	滑块	1	PA （白色）	借 MTS202	
5	CT10.MTS203.002	翘板	2	Cu/Ep Ag t=0.6mm		
4	CT10.MTS203.003	支承片	2	Cu/Ep Ag t=0.5mm		
3	CT10.MTS203.001	静片	2	Cu/Ep Ag t=0.7		
2	CT10.MTS202.002	动片	4	Cu/Ep Ag t=0.7	借 MTS202	
1	CT10.MTS202.001	基座	1	PBT （红色）	借 MTS202	

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 | 签名

更改标记	数量	更改单号	签名	日期

设计

模号： JL

柄型 YB

批准

钮子开关

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记	质量	比例
A		

视图方向

第 1 张 共 1 张

PART NO： CAX-MTS223-YB-10.6JL

制图 描图 幅面