




* 所有原料材质,生产制程,电镀必须符合ROHS要求
















SMT SOLDER AREA
RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05

PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
C1	VCC	C4	VPP
C2	GND	C5	CLK
C3	RST	C6	IO

一:材质:

1、胶芯:LCP,UL 94 V－0,黑色

2、端子:磷铜

3、外壳:不锈钢

二:技术参数:

接触电阻:50 mΩMax

绝缘电流:1000MΩ Min(500V)

额定电流:每个接触件1A Max

额定电压:30V Max(DC)


耐　压:500V r.m.s/min

使用温度:－25℃~65℃

湿　度 0%~95%

寿　命:5000次/MIN

三:电镀规格:镍底30－50U/Min全部,焊脚镀50U/Min,接触点金



MICRO SIM CARD

浙江创都电子科技有限公司

PRODUCT NAME: MICRO-SIM 卡座贴座式 1.80H	DRAWING:	DATE: 2014/04/10
PART NO: CAX-MICRO-SIMFG6PAU-H1.8	CHECK:	DATE: 2014/04/11
	APPROVED:	DATE: 2014/04/11
	SCALE: 1:1	DWG ID: C D / REV.: A / PAGE: 1 of

DIMENSIONS INIT: mm
UNLESS OTHERWISE SPECIFIABLE

DIMENSION	TOLERANCE
X.X: ±	0.15
X.XX: ±	0.10
X.XXX: ±	0.05
ANGULAR: ±	1°

REVISION NO.	ECR NO.	DESCRIPTION	MARK	DATE

Shen zhen Shi Xin Nan Tian Industrial Co., Http://www.sznantian.com