
















Function choice:
功能选择：

NO.	specification 产品规格	function 功能	diagram 简图
01	KL-D101	ON OFF	
02	KL-D102	ON ON	
03	KL-D103	ON OFF ON	
04	KL-D123	(ON) OFF (ON)	
05	KL-D111	(ON) OFF	
06	KL-D112FS	ON (ON)	
07	KL-D123W	(ON) OFF ON	

Specification:
技术要求：
1.Rated Load(额定负载):16(10)A 250VAC,20(12)A 125VAC
2.Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
3.Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4.Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5.Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6.Operating Force (操作力):2~15N
7.Life(寿命):20000 times
8.material(材料):bakelite(电木)and copper alloy(铜合金)
9. Protection level(防护等级):IP67

未注公差(±)			
角度			
等级	A级	B级	C级
0~4	0.04	0.08	15
4~16	0.07	0.12	0.20
16~64	0.10	0.20	0.32
64~250	0.20	0.30	0.50

数量	更改单号	签名	日期
设计			
审核			
工艺			
柄型	YBB		

防水钮子开关

视图方向

模号：JL

PART NO:
CAX-KL-D112FS-YBB-20.9JL

阶段标记	质量	比例
A		
第 张	共 张	

浙江创都电子科技有限公司

媒体编号
旧底图总号
底图总号
日期 / 签名

制图 描图 幅面