











开关安装面板
(Switch panel hole dim.)



Screw selection:
螺 杆 选 择 :

Screw type 螺杆类型	Threaded 有螺纹	No threaded 无螺纹
Diagram 简图		

Function choice:
功 能 选 择 :

NO.	specification 产品规格	function 功 能
01	MTS202	DPDT: ON - ON
02	MTS212	DPDT: ON - (ON)
03	MTS203	DPDT: ON- OFF -ON
04	MTS213	DPDT: (ON)-OFF- ON
05	MTS223	DPDT: (ON)-OFF-(ON)

Specification(技术要求):
1. Rated Load(额定负载):2A 250VAC;5A 125VAC
2. Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
3. Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4. Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5. Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6. Operating Force(操作力):2--15N
7. Life(寿命):50000 times
8. material(材料):胶木 and Cu/Ep Ag(黄铜镀银)

01 版次 (REV.)	-- 参考 (REF.)	第一次出图 描述(DESCRIPTION)		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	2024.08.26 日期 (DATE)
名称 (NAME)	Toggle Switch Specifications(钮子开关规格书)		功能 (Function)	See above (见上述)		
PART NO	CAX-MTS202C4YB-10.8JL		模号:JL		批核 (APP. BY)	
柄型	YB	比例 (SCALE) NTS(见标注)	日期 (DATE)	2024.08.26	日期 (DATE)	
公差除特别要求外, 均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)						

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司