












开关安装面板
(Switch panel hole dim.)



电路原理示意图
(Circuit diagram)







Specification(技术要求):

1. Rated Load(额定负载):2A 250VAC;5A 125VAC
2. Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
3. Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4. Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5. Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6. Operating Force(操作力):2--15N
7. Life(寿命):50000 times
8. material(材料):胶木 and Cu/Ep Ag(黄铜镀银)

01	--	第一次出图			2024.12.12
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)	绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)	Toggle Switch Specifications(钮子开关规格书)		功能 (Function)	See above (见上述)	
PART NO:	CAX-MTS202YB-10.8		模号:JL	批核 (APP. BY)	
柄型	YB	比例 (SCALE) NTS(见标注)	日期 (DATE)	2024.12.12	日期 (DATE)
公差除特别要求外,均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)					

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司