














2:1





安装面板图
面板外侧视角⊗



序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
⑨	----------	后盖	LCP	1	Ni	※
⑧	----------	屏蔽片	铜合金	1	Ni	※
⑦	----------	按 柄	SUS T=0.7	1	Ni	※
⑥	----------	PIN 针	铜合金	8	Sn/Au	※
⑤	----------	面 板	锌合金	1	Ni	※
④	----------	基 座	PA66	1	黑色	※
③	----------	接 地 片B	铜合金	1	Sn	※
②	----------	接 地 片A	铜合金	1	Sn	※
①	----------	弹 片	锰钢	1	Ni	

浙江创都电子科技有限公司

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准
———	A/1	———	初版发行	———	———	———

未注公差	
角 度	±5°
>30~	±0.45
>10~30	±0.35
~10	±0.25

etherCON
RJ45
Connectors
外形图

设计		日期	
审核		日期	
批准		日期	
比例	1:1	单位	mm

模号	JJ
产品料号	CAX-XLR-RJ45-0052WP-PBJJ
页码	1 OF 1
A4	