


RoHS
REACH


H（高度）
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0






PCB线路板图







电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量
1	按　钮	PPA		1
2	盖　板	PPA		1
3	防水垫片			1
4	防水膜			1
5	弹　片	不锈钢		1
6	底　座	PPA		1
7	接线片	铜	镀　银	1

性能	
额定规格	DC12V/50mA
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 电 压	AC250V/min
动 作 力	100/180/250g

未注尺寸公差（mm）		设　计	
.X	±0.20	审　核	
.XX	±0.10	标准化	
.XXX	±0.01	批　准	

图面	A4
单位	MM
比例	
重量	
页码	1/1
版次	A/0

PART NO：CAX-TS1101S-4.5x4.5x4.5FSS-260

浙江创都电子科技有限公司