


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1





线路板开孔尺寸



电路原理图







主要技术性能

1.额定电负荷： 30V•0.5A;

2.接 触 电 阻：≤0.03Ω;

3.绝 缘 电 阻：≥100MΩ;

4.耐 压：AC500V(50Hz)/min;

5.插 拔 力：3～20N;

6.寿 命：5,000次。

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
5		4#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
4		3#簧片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D.L1Ag
3		2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2		1#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
1		基座	1	BPT工程塑料	黑

浙江创都电子科技有限公司

单位	绘图	
MM	核对	
比例	核准	
1：1	日期	

PART NO：CAX-PJ-3022A-AY

模号：AY

Φ3.5系列耳机插座