


RoHS
REACH


分解图









A	H（高度）
φ2.35	3.5~5.0
φ2.3	5.5~6.5
φ2.2	7~8
φ2.1	9





电路图



线 路 板 图

序号	产品名称	材料规格	表面处理颜色	数量	备注
1	盖 板	铁	镀锡	1	
2	按 钮	PPA		1	
3	簧 片	不锈钢		1	
4	基 座	PPA		1	
5	嵌 件	铜	镀银	1	

性能		未注尺寸公差（mm）	
额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.25
接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.15
绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.05
耐电压	AC250V/min	角度	±1°

图面	A4
单位	MM
比例	1:1
页码	1/1
版次	A/0

设 计		PART NO： CAX-TS2306AQCHT-4.5x4.5x3.8
审 核		
标准化		
批 准		浙江创都电子科技有限公司