



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1




线路板开孔尺寸










主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐　　压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插　拔　力：3～20N;
6. 寿　　命：5,000次。

电路原理图



序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
9		基 座	1	PBT	黑 色
8		盖 板	1	PC工程塑料	透 明
7		2# 簧片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
6		4# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.35mm	D.L1Ag
5		3# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.35mm	D.L1Ag
4		压 簧	2	Ⅱ碳素弹簧钢丝 Ø=0.25mm	D.Ni
3		5# 簧片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2		1# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.45mm	D.L1Ag
1		轴 套	1	H59黄铜棒 Ø=6mm	D.Ni

浙江创都电子科技有限公司

单　位	绘　图	
MM	核　对	
比　例	核　准	
1：1	日　期	2006年12月21日

PART NO	CAX-PJ-3024-5P-AY
模号：AY	

Ø3.5系列耳机插座