











A—A SECTION











P.C.B 布局

焊料俯视图


## 主要技术性能

1. 额定电负荷 ： DC 20V 10A;
2. 接 触 电 阻： ≤30mΩ;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐 压： AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-30N;
6. 寿 命： 5,000次。
7. 温度范围： -25～80℃。




| 中心针 | | |
|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 |

电路原理图




| 编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 外壳 | 1 | 黄铜 T=0.30 | 镀镍 |
| 4 | 端子 | 2 | 磷铜 T=0.25 | 镀铜锡 |
| 3 | PIN | 1 | 黄铜 | 镀银 |
| 2 | 弹片 | 1 | 磷铜 T=0.30 | 镀银 |
| 1 | 座 | 1 | 高温热塑性 PA9T | 黑色 |

Tolerance
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
Angle ±3.0°

型号名称: 直流电源插座

型号: CAX-DC-052-2.0-10A-XF

比例: 1:1

图幅: A4

页 1/1

单位:mm

浙江创都电子科技有限公司

绘图:

校对:

批准:

日期:

档案:

模号：XF