



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

线路板开孔尺寸










电路原理图



主要技术性能

1. 额 定 负 荷：DC30V 0.5A
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω；
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ；
4. 耐　　压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插　拔　力：3～20N;
6. 寿　　命：5,000次。

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
5	3013C	4#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
4	3013C	3#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
3	3013C	2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2	3013C	1#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
1	3013C	基 座	1	PBT工程塑料	黑色

浙江创都电子科技有限公司

单　位	绘　图	
MM	核　对	
比　例	核　准	
1：1		
	日　期	

模号	AY
PART NO：	CAX-PJ-3013C-6P-AY

Φ3.5系列耳机插座