















技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行　　程:0.25±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	100±30gf	160±30gf	230±50gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次	10万次	10万次



电器原理图

P C B 参考图

序号	名称	材　料	数量	备　注
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA	1	清洗
A	卡件	黄铜0.15	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差

≥0.5-2	±0.1
≥2-5	±0.2
≥5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	比准/Approved
LJ	LJ	ZAJ

比例	1:1
单位	m
规格型号/ Part No	TAT-4408-TG
产品名称/ Product Name	4*4*0.8H溥膜开关

东莞市高钺达电子科技有限公司