



规格书

H	
1.5	1.6
1.7	2.0
2.5	3.0
3.5	4.0
4.5	5.0
5.5	












PCB. 焊接图







电 路 图

主要技术规格:


1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.10mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 100V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体:	LCP	(灰色)
按钮:	黄铜	(酸洗)
卡件:	磷铜	(镀银)
弹片:	不锈钢	(镀银)
盖板:	不锈钢	
防水层:	聚酰亚胺	

东莞市高铖达电子科技有限公司
惠州市高铖达光电科技有限公司

第一视角



标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计			2016.05.08	
审 核			2016.05.10	
批 准			2016.05.12	

比 例	1:1	一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

品名:

4*4*1.6H贴片260G

型号:

TAT-4416-TG