


TACT SWITCH SPECIFICATION
轻触开关产品承认书





H	
3.5	3.8
4.0	4.3
...	...
7.0	8.0
9.0	10.0






电 路 图







PCB. 焊接图

	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	镀锡
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注


名称：
4.5*4.5X6.5H贴片260G

型号：
TAT-454565-TG

主要技术规格		参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	260±40/160±40
4	行 程	0.20±0.1mm
5	绝缘电阻	＞100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	50,000 cyc

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		LJ		2019.05.10
审 核		LJ		2019.05.10
批 准		ZAJ		2019.05.12

第一视角



比 例	1:1	一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

东莞市高钺达电子科技有限公司

CHKD	WRTN	DATE	ISSUE
YE	LIan	2020.11.17	001