










LED白灯额定值：3.2V 20mA





项　　目	规　　格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	80,000 cycles Min
机械寿命:	100,000 cycles
环境温度:	−25℃～+70℃
相对湿度:	40 ℃≤95%
接触电阻:	≤0.05Ω
行程:	0.25±0.1MM
动作力:	250gf±50GF

序号	名　　称	数量	材　　料	镀涂　　颜色
E	卡　　件	1	铜 镀 银	银　　色
D	接 触　簧 片	1	不 锈 钢	银白色镀银
C	L E D 灯头 (白灯)	1		黄　　色
B	底　　座	1	PPA	黑　　色
A	手　　柄	1	PPA	白　　色

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	黄彬	标准化		
校对		审 定	罗小春	
审核	张伟			
工艺		日 期	2020.8.25	

阶段标记	数量	重量	比例
共　张		第　张	

6*6-7.2带灯

深圳市韩下电子有限公司

产品规格： HX 6x6x7.2TP-LED-W

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计				
校对				
审核				
批准				
日期				

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：**轻触开关**

规格型号 Part No：HX 6x6x7.2TP-LED-W

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司