
备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：φ3.0-φ10.0；
4. 额定电流/电压：10A/300V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：1500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。



Ordering Information

HC-M16- * NP - * ** - * ** - *

- 针组：默认=单针；D=两针组合；T=三针组合
- Pin
- 对接锁紧：默认=口锁；T=螺纹
- Nature：PH=插针公头；PT=插针母头；SH=插孔公头；ST=插孔母头
- 默认=圆形；SQ=方形
- 组装：默认=单座子；RA=组装式；TL=裸丝锁线组装式；L**=**mm(包胶带线)；L100=100mm；L200=200mm；……
- 组装角度：默认=180°；90=90°

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	M16 2Pin 自锁插孔母头 组装式	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-M16-2P-SF-RA	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章