



备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX16.0；
4. 额定电流/电压：50A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：2500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

**Ordering Information**

HC-M25- * NP - * ** - * ** - *

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 针组<br>默认=单针<br>2=两针组合<br>3=三针组合 | Pin | 对接锁紧<br>默认=自锁<br>1=螺纹 | Nature<br>PH=插针公头<br>PT=插针母头<br>SH=插孔公头<br>ST=插孔母头 | 默认=圆形<br>SQ=方形 | 组装<br>默认=单座子<br>RA=组装式<br>TL=螺丝锁线组装式<br>L=**mm(包胶带线)<br>L100=100mm<br>L200=200mm<br>…… | 组装角度<br>默认=180°<br>90=90° | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| | | | DIM TOL. | 审 核 CHECK | | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批 准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | M25 4Pin 自锁插孔母头 包胶带线 90° | 版 本 REV. | A |
| 1 | 初版发行 | | X.XX ±0.20 | 比 例 SCALE | | | | | |
| | | | X.XXX ±0.10 | | | 产品料号 PART NO. | HC-M25-4P-SF-LX-90 | 单 位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | 投 影 Projection | | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章