
备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：φ3.0-φ10.0；
4. 额定电流/电压：10A/300V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：1500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。



Ordering Information

HC-M16- * NP - * ** - * ** - *

针组	Pin	对接锁紧	Nature	默认=圆形	组装	组装角度
默认=单针		默认=口锁	PM=插针公头	SQ=方形	默认=单座子	默认=180°
2=两针组合		T=螺纹	PF=插针母头		RA=组装式	90=90°
T=三针组合			SM=插孔公头		TL=裸丝锁线组装式	
			SF=插孔母头		L*=***mm(包胶带线)	
					L100=100mm	
					L200=200mm	
					.....	

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL.	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	M16 2Pin 螺纹插针公头 组装式	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE					
1	初版发行		X.XXX ±0.10			产品料号 PART NO.	HC-M16-2P-TPM-RA	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

工程专用章