




备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：φ6.0-φ16.0；
4. 额定电流/电压：50A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：2500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

Ordering Information

HC-M25- * NP - * ** - * ** - *

- 针组：默认=单针；D=两针组合；T=三针组合
- Pin
- 对接锁紧：默认=口锁；T=螺纹
- Nature：PM=插针公头；PF=插针母头；SM=插孔公头；SF=插孔母头
- 默认=圆形；SQ=方形
- 组装：默认=单座子；RA=组装式；TL=螺丝锁线组装式；L**=**mm(包胶带线)；L100=100mm；L200=200mm；……
- 组装角度：默认=180°；90=90°

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL.	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	M25 3Pin 自锁插针公头 组装式	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-M25-3P-PM-RA	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1