



备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：ϕ3.0-ϕ11.5；
4. 额定电流/电压：20A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：2000V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

***Ordering Information***

HC-M19- * NP - * ** - * ** - *

- 针组：默认=单针；D=两针组合；T=三针组合
- Pin
- 对接锁紧：默认=口锁；T=螺纹
- Nature：PH=插针公头；PT=插针母头；SH=插孔公头；ST=插孔母头
- 默认=圆形；SQ=方形
- 组装：默认=单座子；RA=组装式；TL=螺丝锁线组装式；L**=**mm(包胶带线)；L100=100mm；L200=200mm；……
- 组装角度：默认=180°；90=90°

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| 1 | 初版发行 | |

GENERL TOLERANCE

| DIM | TOL. |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | M19 2Pin 自锁插孔母头 组装式 | 版 本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | HC-M19-2P-SF-RA | 单 位 UNITS | mm |
| 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章