





备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX16.0；
4. 额定电流/电压：20A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：1500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

Ordering Information

HC-M25- * NP - * ** - * ** - *

- 针组：默认=单针；2=两针组合；3=三针组合
- Pin
- 对接锁紧：默认=自锁；1=螺纹
- Nature：PH=插针公头；PT=插针母头；SH=插孔公头；ST=插孔母头
- 默认=圆形；SQ=方形
- 组装：默认=单座子；RA=组装式；TL=螺丝锁线组装式；L*=*mm(包胶带线)；L100=100mm；L200=200mm；……
- 组装角度：默认=180°；90=90°

			GENERL TOLERANCE					
			DIM TOL.	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			X.X ±0.30	审 核 CHECK				
			X.XX ±0.20	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	M25 6Pin 自锁插孔母头 包胶带线 90°	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XXX ±0.10	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-M25-6P-SF-LX-90	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章