





备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX16.0；
4. 额定电流/电压：50A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：2500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

Ordering Information

HC-M25- * NP - * ** - * ** - *

针组 默认=单针 2=两针组合 3=三针组合	Pin	对接锁紧 默认=自锁 1=螺纹	Nature PM=插针公头 PF=插针母头 SM=插孔公头 SF=插孔母头	默认=圆形 SQ=方形	组装 默认=单座子 RA=组装式 TL=螺丝锁线组装式 L=**mm(包胶带线) L100=100mm L200=200mm ……	组装角度 默认=180° 90=90°

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL.	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	M25 3Pin 自锁插针公头 包胶带线 90°	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-M25-3P-PM-LX-90	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章