
备注：
1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX13.5；
4. 额定电流/电压：20A/600V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：2000V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。



Ordering Information

HC-M19- * NP - * ** - * ** - *

针组	Pin	对接锁紧	Nature		组装	组装角度
默认=单针		默认=自锁	PM=插针公头	默认=圆形	默认=单座子	默认=180°
2=两针组合		1=螺纹	PF=插针母头	SQ=方形	RA=组装式	90=90°
3=三针组合			SM=插孔公头		TL=螺丝锁线组装式	
			SF=插孔母头		L**=**mm(包胶带线)	
					L100=100mm	
					L200=200mm	
					.....	

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL.
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	M19 3Pin 自锁插针母头 包胶带线	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-M19-3P-PF-LX	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章